

Gelenkübersicht Systemknöchelgelenke

Nutzen Sie unseren
Orthesen-Konfigurator



		NEURO CLASSIC mit frei beweglichem Systemfußbügel	NEURO CLASSIC mit statischem Systemfußbügel	NEURO CLASSIC mit plug + go Modularität	NEURO CLASSIC Carbon	NEURO CLASSIC-SPRING	NEURO CLASSIC-SWING	NEURO VARIO-CLASSIC	NEURO VARIO-CLASSIC 2	NEURO VARIO	NEURO VARIO 2	NEURO VARIO-SPRING	NEURO VARIO-SPRING 2	NEURO VARIO-SWING	NEURO SWING-CLASSIC	NEURO SWING	NEURO SWING 2	NEURO HISWING	NEURO HISWING R+	NEURO SWING Carbon
DORSALANSCHLAG	ohne	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	statisch	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
	dynamisch durch veränderbare Federkraft	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Dorsalextensionswinkel einstellbar am Systemgelenk	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ DURCH DEN PATIENTEN	✓ DURCH DEN PATIENTEN	✓
	Dorsalextensionswinkel einfellbar am Systemfußbügel	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
PLANTARANSCHLAG	ohne	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	ohne, mit Fußheberfunktion	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	dynamisch durch veränderbare Federkraft	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	Plantarflexionswinkel einstellbar am Systemgelenk	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓ DURCH DEN PATIENTEN	✓ DURCH DEN PATIENTEN	✓
	statisch	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
	Plantarflexionswinkel einfellbar am Systemfußbügel	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗
	integrierte Stoßdämpfung	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✗
	Moduswechsel über App	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
wasserfest		✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓

Die Darstellung der Systemknöchelgelenke ist mit Ausnahme von NEURO CLASSIC Carbon (16 mm) in der Systembreite 20 mm.

Gelenkübersicht Systemkniegelenke

Nutzen Sie unseren
Orthesen-Konfigurator



		NEURO CLASSIC zero	NEURO VARIO zero	NEURO CLASSIC	NEURO VARIO	NEURO VARIO 2	NEURO VARIO-SWING	NEURO ACTIVE	NEURO CLASSIC Carbon	NEURO MATIC	NEURO TRONIC	NEURO HITRONIC	NEURO LOCK	NEURO LOCK MAX	NEURO FLEX MAX Sperrfunktion	NEURO FLEX MAX Rastensperrfunktion	NEURO LOCK Carbon
SICHERUNGSPRINZIP	frei beweglich ohne Rückverlagerung	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	frei beweglich mit Rückverlagerung	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	automatische Standphasensicherung	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓ MECHANISCH	✓ ELEKTRO-MECHANISCH	✓ ELEKTRO-HYDRAULISCH	✗	✗	✗	✗	✗
	dauerhaft gesperrt	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EXTENSIONSANSCHLAG	stufenlos einstellbar zwischen 0° und 20°	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	einstellbar durch Austausch des Extensionsanschlags	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗
	einstellbar durch Austausch des Gelenkoberteils	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
	dynamisch durch veränderbare Federkraft	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	Stoßdämpfung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
SPERRFUNCTION	einstellbar durch Austausch des Extensionsanschlags und Einfeilen des/der*	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓ * GELENK-UNTERTEILS	✓ * GELENK-UNTERTEILS	✓ * FLEXIONS-ANSCHLAGSSCHEIBE	✗	✗
	einstellbar durch Austausch des Extensionsanschlags und ggf. Austausch der**	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓ ** RASTEN-ANSCHLAGSSCHEIBE	✗
	Rastensperrfunktion	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
FLEXIONS-ANSCHLAG	einstellbar durch Einsetzen eines Flexionsanschlags	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
	Moduswechsel über App/Fernbedienung	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
	wasserfest	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓ IP44	✓ IP44	✗	✗	✗	✗	✓